PRODUKTINFORMATION

KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	1000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2000 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	245 mm
Samlet bredde	116 mm
Samlet vægt	5,31 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	59 mm
Udfaldsradius	160 mm
Udfaldsdiameter	320 mm
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	111 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Bestillingsnummer 00828520

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH