ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,32 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Синий серый (RAL7031)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	38 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Ширина тела	38 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

Номер заказа 00030960

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH