DURATECH

UOP200x50-Ø25 TFR

EAN 4031582390629

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.91 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOP200x50-Ø25 TFR

EAN 4031582390629

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

