TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●●
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,83 kg

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	242 mm

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	34 mm
A futófelület keménysége (A)	64 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8477UFX100P30-11


EAN 4031582370201

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok







© Copyright 2026 TENTE International GmbH