INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

UOP200x50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,01 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOP200x50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH