TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,99 kg

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	242 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



