LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 RAL7001 RAL7015-std-brake-lever English

EAN 4031582453928

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	75.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 RAL7001 RAL7015-std-brake-lever English

EAN 4031582453928

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

