INFORMACJE O PRODUKCIE

# ZETA REVERSE

468BITP125P63 cv

EAN 4031582398311



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●●○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zeta reverse |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 500 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 400 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 1000 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 164 mm |
| Szerokość całkowita | 96 mm |
| Waga całkowita | 3,17 kg |

## OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 60 mm |
| Promień działania koła | 161 mm |
| Zasięg działania koła | 322 mm |
| Średnica kopuły | 96 mm |

## KOŁO

| | |
|---|---|
| Tread profile | wypukły |
| Materiał ciała | Aluminium |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Żółty miód (RAL1005) |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Szerokość korpusu | 50 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D |

## MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 105 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468BITP125P63 cv


EAN 4031582398311


Numer zamówienia 00860893

**Rysunki produktu**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH