ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	34 mm
Диаметър на отворите Oc	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.06 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH