ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	E-Drive optima
Тип	Задвижващ модул
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	5 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща ширина	190 mm
Общо тегло	3.99 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Електрически
Форма Вилица	Шофиране
Цвят	Синьо покритие

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Колело с фланец
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Диаметър	125 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	95 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	100 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH