

## LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Linea light           |
| Ház típusa                        | Kerékfékes görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                 |
| Elektromosan vezető               | Nem                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                   |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                 |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                 |
| Összsúly                          | 0,09 kg               |
| Teljes szélesség                  | 46 mm                 |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid         |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa  |
| Forgócsapágó    | Csap, forgatható |
| Körbeforgás     | 134 mm           |
| Kupola átmérője | 23 mm            |

## KERÉK

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga     | Polipropilén           |
| Futófelület anyaga     | Kerékkel megegyező     |
| Csapágó                | Siklócsapágó           |
| Szálvédők              | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                 | 65 mm                  |
| Futófelület szélessége | 13,9 mm                |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm                       |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT



5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award  
product  
design  
award