PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Numéro de commande 00050608



ROUE

Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Largeur du corps de roue	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	295 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	590 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2.87 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Numéro de commande 00050608

Dessins du produit

