製品情報

# AVIANA

## 5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●●● |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Aviana |
| ハウジングタイプ | センターロック、トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 102 mm |
| 全幅 | 69 mm |
| 総重量 | 0.34 kg |

### ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| ハウジング色 | シルバーグレー（RAL7001） |
| オフセット | 28 mm |
| 旋回半径 | 68.5 mm |
| 旋回径 | 137 mm |
| ドーム径 | 54 mm |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | コーンボールベアリング、ステンレス |
| 車輪色 | シルバーグレー（RAL7001） |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| ボディ幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ブレーキ機構付き長方形プレート |
| プレート長 | 70 mm |
| プレート幅 | 55 mm |
| プレート穴長（最小） | 51 mm |
| プレート穴長（最大） | 41 mm |
| プレート穴幅（最小） | 51 mm |
| プレート穴幅（最大） | 57 mm |
| プレート穴径 | 5.5 mm |

レッドドットデザイン賞　ドイツデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AVIANA


## 5976PJE075P54 light Standard 7001

EAN 4031582370966

注文番号 00036982

**製品図面**




レッドドットデザイン賞

ドイツデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH