INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●●
Ruído de movimento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	720 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,57 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	100 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	102 mm
Largura do corpo	100 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Número de encomenda 00839858

Desenhos do produto





