

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Pasūtījuma numurs 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-------|
| Rullļa veiktspeja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●●● |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Zeta reverse |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnēsība pie 4 km/h | 800 kg |
| Kravnēsība pie 6 km/h | 640 kg |
| Statiskā kravnēsība | 1600 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais platums | 96 mm |
| Kopējais svars | 3,611 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|--|
| Materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm |
| Grozāms savienojums | 322 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Pasūtījuma numurs 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

