
PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	1,17 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Rulleleje , Rustfri
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985

Bestillingsnummer 00035516

Produkttegninger

