

# ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ○ ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Type                         | Wielen                        |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 100 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 161 mm                        |
| Totaal gewicht               | 1,728 kg                      |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart         |
| Lagering                      | Rollager                      |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 37 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A                    |

## BEHUIZING

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm    | Breed             |
| Zwenklager   | Twee balraces     |
| Offset       | 55 mm             |
| Zwenk radius | 117,5 mm          |
| Draaicirkel  | 235 mm            |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3470PVR125P63

EAN 4031582304213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

