INFORMACE O PRODUKTU

# GALEA

5077PJP100P30-10

EAN 4031582379044



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●○ |
| Hlučnost | ●●●●○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Galea |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 139 mm |
| Stavební výška | 66 mm |
| Celková hmotnost | 0,48 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 59 mm |
| Průměr otáčení | 256 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Shore A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5077PJP100P30-10

EAN 4031582379044

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu







