INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA STAINLESS

8670UFX160P63

EAN 4031582313536

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●●●
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta stainless
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	2.83 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Acier Inoxydable
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	135 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Largeur du corps	46 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	74 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	74 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8670UFX160P63

EAN 4031582313536

Numéro de commande 00829521

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH