INFORMACIJE O PROIZVODU

ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	70 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0.6 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajuci lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	30 mm
Širina tela	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323

Broj porudžbine 00001363

Crteži proizvoda





