

## ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | Alpha      |
| Tipus                      | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 250 kg     |
| Conducció elèctrica        | No         |
| Inoxidable                 | No         |
| Tracidad de carga estàtica | 500 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C      |
| Alçada total               | 155 mm     |
| Àmplia general             | 85 mm      |
| Pes total                  | 0,61 kg    |

## SUPORT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Material d'habitatge | Acer, pesada  |
| Forquilla Forma      | Ample         |
| Color                | Passivat blau |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet lliis                |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Blanc natural                 |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 40 mm                         |
| Corporació ample                    | 40 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 103 mm            |
| Placa ampla                           | 85 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 60 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 9 mm              |

# ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Número de comanda 00004949

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

