INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Anika |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 80 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 57 mm |
| Largura geral | 37 mm |
| Peso geral | 0,65 kg |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Raio giratório | 64 mm |
| Interferência giratória | 128 mm |
| Diâmetro do dome | 18 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 55 mm |
| Largura do Piso | 11 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm |

interzum Prémio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ANIKA


5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



interzum Prémio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH