제품 정보

ALPHA STAINLESS

8470PJD200P63 TFR

EAN 4031582386745



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 체중	2.17 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	롤러 베어링 , 스테인리스
차축	너트로 고정
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH