INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# LINEA LOW HEIGHT

## 5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●● |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Linea low height |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 103 mm |
| Àmplia general | 73 mm |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Color | Verd de plata (RAL7001) |
| Desplaçament | 32 mm |
| Scio de giro | 102 mm |
| Sterferencia de giro | 204 mm |
| Dome Dictel | 41 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 20 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 8 mm |

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte



El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH