製品情報

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	55 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	110 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.29 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護
ドーム径	43 mm

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒、導電性
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	67 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最小）	40 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最小）	40 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

注文番号 00028590

製品図面



