# ELASTECH

## UFR100x34-Ø20 Blue

EAN 4031582436662



### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 34 mm |
| Diamètre de l’alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 44.4 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Elastech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur d’électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0.25 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH