INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

SUPRATECH

PJP 050x18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,05 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	18 mm
Ass atveres diametrs	6,2 mm
Rumbas garums	22 mm
Korpusa platums	18 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 050x18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Pasūtījuma numurs 00061242

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH