PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,39 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Udefineret
Hjulbanemateriale	Polypropulen, blød
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Bestillingsnummer 10011100

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH