PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

PVR250x50-@20

EAN 4031582321326



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	58 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●○○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	205 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	2,87 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR250x50-@20

EAN 4031582321326

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH