PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 082x98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	900 kg
Belastning ved 6 km/t	720 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1800 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,58 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	98 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	100 mm
Fælgbredde	98 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 082x98-Ø20 HL100


EAN 4031582322668

Bestillingsnummer 00804410

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH