ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# AGILA

## 2477UAP125R07-Ø31-35

EAN 4031582327199



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 163 mm |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 41 mm |
| Радиус на завъртане | 131 mm |
| Интерференция при завъртане | 262 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Синтетичен разширител, кръгъл |
| Удължаващи фитинги (минимум) | 31 mm |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 35 mm |
| Намек | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477UAP125R07-Ø31-35


EAN 4031582327199

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Чертежи на продукта**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH