INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●●
Rumore	●●○○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	900 kg
Portata a 6 km/h	720 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,58 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	85 mm
Larghezza battistrada	95 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	95 mm
Larghezza corpo	95 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Numero d'ordine 00832617

Disegni del prodotto





