TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy , tömített
Kerék színe	Természetes fehér
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	36 mm
Tengely furat átmérője	8,4 mm
Kerékagy hossza	45 mm
Test szélessége	36 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech silent
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,3 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Rendelési szám 00033627

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH