ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●●
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Supratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,24 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Диаметр отверстия Ось	8,3 mm
Длина хаба	45 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (A)	65 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Номер заказа 00063522

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH