INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# KAPPA LOAD

## 9651FTP160P63 CL67

EAN 4031582314441



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Kappa load |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h | 900 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 750 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 1500 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 205 mm |
| Kopējais platums | 110 mm |
| Kopējais svars | 5,95 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 58 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 140 mm |
| Grozāms savienojums | 280 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Kupola diametrs | 111 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Čuguns |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA LOAD

9651FTP160P63 CL67

EAN 4031582314441

Pasūtījuma numurs 00830283
**Produkta rasējumi**






