ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Numéro de commande 00820532

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta stainless
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	117 mm
Poids	2.08 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	46 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	117 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	74 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	74 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Numéro de commande 00829522

Dessins du produit



