INFORMAZIONI DI PRODOTTO

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●○
Rumore	●●●●○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	E-Drive optima
Tipo	Unità motore
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	5 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Larghezza complessiva	190 mm
Peso complessivo	3,99 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Elettrico
Forma della forcella	Guida
Colore	Passivato blu

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Ruota flangiata
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Diametro	125 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	100 mm
Larghezza della piastra	95 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	60 mm
Larghezza foro piastra (massima)	100 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH