

## LEVINA

5370UAP125P30-13 7001

EAN 4031582347647  
Bestelnummer 00037590

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Levina                             |
| Behuizingstype               | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 161 mm                             |
| Totale breedte               | 59 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,593 kg                           |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Breedte wielkern              | 32 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D             |

## BEHUIZING

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materiaal       | Polyamide             |
| Vork Vorm       | Slank                 |
| Zwenklager      | Twee balraces         |
| Kleur           | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset          | 38 mm                 |
| Zwenk radius    | 100,5 mm              |
| Draaicirkel     | 201 mm                |
| Diameter koepel | 59 mm                 |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 13 mm   |

Universele  
Design  
AwardDeutscher  
Ontwerper  
Club

# LEVINA


5370UAP125P30-13 7001

EAN 4031582347647  
Bestelnummer 00037590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN



Universele  
Design  
Award



Deutscher  
Ontwerper  
Club