
PRODUCTINFORMATIE

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Bokwiel
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	1800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	3600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	245 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	11,99 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Kleur	Transparante Coating
Lubrication nipple	1
Diameter koepel	160 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	160 mm
Diameter plaatgat	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Bestelnummer 00806805

Producttekeningen

