BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numéro de commande 00020048



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	48 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Numéro de commande 00030948

Dessins du produit

