INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●○○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●● |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Elastech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 540 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 450 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 900 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Greutate totală | 1,12 kg |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Tread hardness | moale |
| Material pentru corp | Tablă de oțel, grea |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 160 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Numărul de comandă 00834683

**Desene ale produsului**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Număr de comandă 00834683




© Copyright 2026 TENTE International GmbH