PRODUKTINFORMATION

DURATECH

TOP 085x85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●●
Fahrgeräusch	●●○○○
Abrieb	●●●●●
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	640 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,57 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	85 mm
Breite der Lauffläche	85 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	85 mm
Breite des Radkörpers	85 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Bestellnummer 00832615

Produktzeichnungen





