PRODUKTINFORMATION

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	99 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet vægt	0,87 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	31,3 mm
Udfaldsradius	99 mm
Udfaldsdiameter	198 mm
Dome-diameter	65 mm

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	10,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899

Bestillingsnummer 00003076

Produkttegninger



