INFORMACIÓ DE PRODUCTE

NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	1200 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1000 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	2000 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,83 kg

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Aixecar-se amb Xaveta
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	55 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	35 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	55 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994

Número de comanda 00861408

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH