ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	720 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,58 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	85 mm
Протектор	95 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	95 mm
Ширина тіла	95 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Номер замовлення 00832617

Креслення продукту





