INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●○○○
Ruido de movimiento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	400 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	2.37 kg

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris/sin marcas
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Número de pedido 00838557

Planos del producto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Número de pedido 00938557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH