

## ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpasa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 400 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Jā                              |
| Statiskā kravnesība                  | 800 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                          |
| Kopējais platums                     | 115 mm                          |
| Kopējais svars                       | 1,56 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Mājokļa materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma      | Plašs                       |
| Krāsa             | Nerūsējošais tērauds        |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūtnis                 | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts                    |
| Diametrs               | 160 mm                           |
| Protektora platums     | 40 mm                            |
| Korpasa platums        | 40 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 115 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Pasūtījuma numurs 00038020  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

