PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,91 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje , Rustfri
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	58 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH