# DURATECH

## UOO160x40-Ø20 HL58

EAN 4031582442731

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 58 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Duratech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0.45 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

UOO160x40-Ø20 HL58

EAN 4031582442731

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**

