PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●○○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	2,34 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Bestillingsnummer 00801257

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Bestillingsnummer: 00801257

